

**Mitutoyo****Micromètre d'intérieur à becs, Plage de mesure: 75-100mm****Données de commande**

N° commande	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d'ajustement et de blocage.

**Accessoire(s):**

Bagues de réglage 484030.

**Description technique**

Ø tambour micrométrique	18 mm
Plage de mesure	75 - 100 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	8 µm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B4
Type de produit	Micromètre d'intérieur à becs

**Services**

EtalonnageMicromètre d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 100 mm

022360 100

## Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 125 mm

484030 125

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 275 mm

484030 275

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 85 mm

484030 85

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 175 mm

484030 175

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 225 mm

484030 225

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 80 mm

484030 80

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 95 mm

484030 95

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 100 mm

484030 100

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 75 mm

484030 75

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 90 mm

484030 90