

 Mahr

Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 40-50mm



Données de commande

N° commande	427800 40-50
GTIN	2050001053626
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Construction légère en tube résistant au flambage. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. **Surfaces de mesure trempées et rodées sphériquement.** Vernier et parties de lecture chromés mats. A partir de la plage de mesure 100 – 125 mm, avec isolation thermique et dispositif de blocage.

Livraison:

Micromètre livré dans un étui.

Description technique

Plage de mesure	40 - 50 mm
Ø tambour micrométrique	12,5 mm
Ø broche	7 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	4 µm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Etalonnage	B10
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 2 touches

Services

Étalonnage Micromètres d'intérieur Plage de mesure maximale 100 mm

022440 100

Étalonnage DAkkS Micromètre d'intérieur Plage de mesure maximale 200 mm

022450 200