

**Micromètre avec disques de mesure rotatifs, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	423000 50-75
GTIN	4045197204028
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé.
Modèle avec broche rotative.

Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Parallélisme des surfaces de mesure	5 µm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	50 - 75 mm
Ø broche	8 mm
Pas de broche	0,5 mm
Ø disque de mesure	20 mm
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B2
Norme	DIN 863

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkS Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 50 mm	421100 50
---	-----------