

Mitutoyo**Butée micrométrique avec sortie de données, Plage de mesure (course): 0-25mm****Données de commande**

N° commande	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur – sans vernier. Broche de mesure trempée et rectifiée, blocage par vis de serrage, limiteur de couple à friction.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de micromètre.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497445.

Description technique

Ø tambour micrométrique	18 mm
Longueur tige de support	16 mm
Ø broche	6,35 mm
Plage de mesure (course)	0 - 25 mm
Indice de protection IP	IP 65

Longueur totale	170 mm
Ø tige de support	12 mm
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	0,002 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Métrologie	numérique
Etalonnage	B3
Type de produit	Butée micrométrique

Services

EtalonnageButées micrométriques Plage de mesure maximale 25 mm	022280 25
Etalonnage DAkkSButées micrométriques Plage de mesure maximale 50 mm	022290 50

Accessoires

Câble de connexionavec touche de données Type D2	497445 D2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Emetteur Type S16E	498966 S16E
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497445 D1
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497445 USB2