

**Equerre à centrer, Longueur branche: 180mm****Données de commande**

N° commande	455000 180
GTIN	4045197685988
Classe d'article	42F

Description**Exécution:**

Modèle de précision en acier avec graduation millimétrique sur la branche. Les surfaces utiles sont finement rectifiées, les chants plats sont usinés avec précision.

Utilisation:

Pour le traçage du centre de disques et d'arbres. Mesure croisée 2 – 3 fois.

Description technique

Pour Ø max. arbre	270 mm
Graduation branche	300 mm
Section des rails	20×4,0 mm
Erreur admissible	0,3 degrés/minute
Longueur branche	180 mm
Norme	Norme usine
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Etalonnage	F5
Type de produit	Equerres à centrer

Services

Etalonnage Equerres à centrer, standard et à onglet
Longueur de branche max. 300

025850 300