

Mahr**Micromètre à indicateur de précision, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

N° commande	422500 25-50
GTIN	4059192004255
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée.

Avec **surfaces de mesure en carbure** finement rodées.

Broche et face de mesure en acier inoxydable.

Col de cygne et guide de broche non assemblés, mais réalisation monobloc.

Touche d'écartement rapide pour soulèvement de la face de mesure en vue de mesures répétées.

Réglable sur zéro avec une vis d'ajustement.

Repères de tolérance pour mesures go/no go.

Avec isolant. Levier pour blocage de la broche.

Légende:

Graduation au 1/1000 mm.

Bouton-pression pour retrait de la face de mesure.

Précision:

Indicateur de précision 1 µm – micromètre 2 µm.

Description technique

Plage de mesure indicateur de précision	±0,065 mm
Lecture micromètre	0,01 mm

Plage de mesure	25 - 50 mm
Lecture indicateur de précision	0,001 mm
Profondeur du col de cygne	30 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B9
Type de produit	Micromètres à indicateur de précision

Services

EtalonnageMicromètre à indicateur de précision Plage de mesure maximale 200 mm	022100 200
--	------------