

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur numérique à becs avec sortie de données, Plage de mesure: 5-30mm****Données de commande**

N° commande	426850 5-30
GTIN	4946368696157
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Lecture immédiate sur l'afficheur numérique. Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure en carbure rapporté, rectifiés et rodés finement. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Avec vis d'arrêt.

Légende:

Préréglage pour valeur initiale au choix.

Remise à zéro à n'importe quelle position sans effacer la valeur absolue.

Une touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de la mesure (p. ex. position de mesure défavorable).

Précision:

Jusqu'à 30 mm: 5 µm / à partir de 30 mm: 6 µm.

Livraison:

1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497445, bagues de réglage 484030.

Description technique

Plage de mesure	5 - 30 mm
Lecture	0,001 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357

Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B4
Type de produit	Micromètre d'intérieur à becs

Services

EtalonnageMicromètre d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 50 mm	022360 50
--	-----------

Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497445 USB2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497445 D2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Emetteur Type S16E	498966 S16E
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497445 D1