

**Micromètre avec disques de mesure rotatifs, Plage de mesure: 75-100mm****Données de commande**

N° commande	423000 75-100
GTIN	4045197204035
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé.
Modèle avec broche rotative.

Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

Livraison:

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	75 - 100 mm
Ø broche	8 mm
Ø disque de mesure	20 mm
Parallélisme des surfaces de mesure	5 µm
Pas de broche	0,5 mm
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B2
Norme	DIN 863

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 75 mm	421100 75
---	-----------