

**Equerre à onglet à chapeau, Longueur branche: 120X80mm****Données de commande**

N° commande	455400 120X80
GTIN	4045197206008
Classe d'article	42F

Description**Exécution:**

Exécution en acier. Arêtes et surfaces planes usinées avec précision. Tolérances angulaires basées sur la norme DIN 875/2.

Utilisation:

Pour traçages précis et contrôle d'angles de 45° et 90°.

Description technique

Longueur branche courte	80 mm
Section des branches	20×5 mm
Longueur branche longue	120 mm
Norme	Norme usine
Perpendicularité	basées sur norme DIN 875/2
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	F5
Type de produit	Equerres à onglet

Services

Etalonnage Equerres à centrer, standard et à onglet
Longueur de branche max. 300

025850 300