

 Mahr

Calibre à mâchoire de précision, Plage de mesure: 25-60mm



Données de commande

N° commande	424900 25-60
GTIN	4059192017606
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Puissant étrier en acier forgé avec isolation thermique. Face de mesure et touche en acier trempé inoxydable. Face de mesure montée sur ressort et rétractable par l'intermédiaire d'un levier pour permettre l'introduction de la pièce. Touche réglable sur toute la plage de mesure par une crémaillère et une vis moletée. Réglage avec cales étalons. Butée de centrage réglable pour le réglage sur le centre de la pièce. **Force de mesure constante** grâce à des ressorts de pression intégrés. Utilisable avec tous les comparateurs (non compris dans le prix) avec tige de serrage de 8 mm. Choisir de préférence les indicateurs de précision 434674 réf. 25/0,5 et réf. 50/1. **Les écarts de tolérance de la pièce apparaissent sous forme chiffrée sur le comparateur.**

Avec surfaces de mesure en carbure rapporté. Pour pièces cylindriques (arbres, boulons et tiges) et pour la mesure de longueurs et d'épaisseurs.

Livraison:

Sans comparateur de précision. **Avec** coffret en bois.

Accessoire(s):

Étalons de réglage, comparateurs de précision 434674. Supports en fonte, supports pour comparateurs de précision pour une transmission directe du mouvement de mesure, touches de mesure.

Description technique

Planéité des surfaces de mesure	0,2 µm
---------------------------------	--------

Ø surfaces de mesure	9 mm
Parallélisme plan des surfaces de mesure	2 µm
Course du palpeur de mesure	2 mm
Force de mesure	7,5 N
Plage de mesure	25 - 60 mm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	L9
Type de produit	Calibres à mâchoires avec comparateur

Services

Etalonnage Calibres à mâchoires réglables Type RL	028730 RL
---	-----------