

Mitutoyo**Butée micrométrique avec sortie de données, Plage de mesure (course): 0-50mm****Données de commande**

N° commande	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur – sans vernier. Broche de mesure trempée et rectifiée, blocage par vis de serrage, limiteur de couple à friction.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de micromètre.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497100.

Description technique

Longueur tige de support	14 mm
Ø broche	11 mm
Longueur totale	172 mm
Plage de mesure (course)	0 - 50 mm
Ø tige de support	18 mm
Ø tambour micrométrique	49 mm
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	0,003 mm

Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Métrologie	numérique
Etalonnage	B3
Type de produit	Butée micrométrique

Services

Etalonnage Butées micrométriques Plage de mesure maximale 100 mm	022280 100
Etalonnage DAkkS Butées micrométriques Plage de mesure maximale 50 mm	022290 50

Accessoires

Câble de connexion Type D1	497080 D1
Emetteur Type S1	498966 S1
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497100 D1
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497100 D2
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497100 USB2
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2