

**Micromètre avec disques de mesure rotatifs, Plage de mesure: 100-125mm****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 423000 100-125 |
| GTIN | 4045197204042 |
| Classe d'article | 42B |

Description**Exécution:**

Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé.
Modèle avec broche rotative.

Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Ø disque de mesure | 30 mm |
| Parallélisme des surfaces de mesure | 6 µm |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm |
| Pas de broche | 0,5 mm |
| Plage de mesure | 100 - 125 mm |
| Ø broche | 8 mm |
| Lecture | 0,01 mm |
| Étalonnage | B2 |
| Norme | DIN 863 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Métrologie | analogique |
| Emballage | Boîte robuste |
| Type de produit | Micromètres |

Services

| | |
|--|------------|
| Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm | 022040 200 |
| Etalonnage DAkkS Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm | 022050 200 |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Etalon de réglage Longueur totale 100 mm | 421100 100 |
|--|------------|