

Hartig

**Micromètre d'intérieur à becs doubles, Plage de mesure: 5-55mm****Données de commande**

N° commande	426900 5-55
GTIN	4045197233981
Classe d'article	46P

**Description****Exécution:**

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d'ajustement et de blocage.

**Accessoire(s):**

Bagues de réglage 484030.

**Remarque(s):**

Plage de mesure jusqu'à 600 mm disponible sur demande.

**Description technique**

Ø tambour micrométrique	21 mm
Plage de mesure	5 - 55 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	2,5 µm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B4

Type de produit

Micromètre d'intérieur à becs

## Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 75 mm

022360 75

## Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 3 mm	484030 3
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 5 mm	484030 5
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9