

**Equerre à onglet à chapeau, Longueur branche: 150X100mm****Données de commande**

N° commande	455400 150X100
GTIN	4045197206015
Classe d'article	42F

**Description****Exécution:**

Exécution en acier. Arêtes et surfaces planes usinées avec précision. Tolérances angulaires basées sur la norme DIN 875/2.

**Utilisation:**

Pour traçages précis et contrôle d'angles de 45° et 90°.

**Description technique**

Longueur branche longue	150 mm
Section des branches	20x5 mm
Longueur branche courte	100 mm
Norme	Norme usine
Perpendicularité	basées sur norme DIN 875/2
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	F5
Type de produit	Equerres à onglet

## Services

Etalonnage Equerres à centrer, standard et à onglet  
Longueur de branche max. 300

025850 300