

Mitutoyo
Butée micrométrique, Plage de mesure (course): 0-6,5mm


Données de commande

N° commande	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets. **Broche rotative**, sans surface d'appui en carbure, sans limiteur de couple, **modèle extra court**.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.

Remarque(s):

Modèles spéciaux sur demande.

Description technique

Rayon surface d'appui	3 mm
Ø tambour micrométrique	9 mm
Plage de mesure (course)	0 - 6,5 mm
Ø broche	3,5 mm
Longueur tige de support	6 mm
Ø tige de support	6 mm
Longueur totale	37 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,002 mm
Norme	Norme usine

Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Etalonnage	B3
Type de produit	Butée micrométrique

Services

Etalonnage Butées micrométriques Plage de mesure maximale 25 mm	022280 25
Etalonnage DAkkS Butées micrométriques Plage de mesure maximale 50 mm	022290 50