



Micromètre d'intérieur à becs, Plage de mesure: 5-30mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 426800 5-30 |
| GTIN | 4045197204127 |
| Classe d'article | 42B |

Description

Exécution:

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d'ajustement et de blocage.

Livraison:

Avec bague de réglage pour ajustement.

Description technique

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ø tambour micrométrique | 18 mm |
| Plage de mesure | 5 - 30 mm |
| Lecture | 0,01 mm |
| Erreur admissible | 10 µm |
| Norme | Norme usine |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm |
| Méetrologie | analogique |
| Emballage | Boîte robuste |
| Etalonnage | B4 |
| Etalonnage | L7 |
| Type de produit | Micromètre d'intérieur à becs |

Services

| | |
|--|------------|
| EtalonnageMicromètre d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 50 mm | 022360 50 |
| EtalonnageBagues de réglage Ø maximal 50 mm | 028400 50 |
| Étalonnage DAkkSBague de réglage Ø maximal 200 mm | 028470 200 |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 10 mm | 484030 10 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 30 mm | 484030 30 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 20 mm | 484030 20 |