

**Micromètre avec disques de mesure rotatifs, Plage de mesure: 125-150mm****Données de commande**

N° commande	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Classe d'article	42B

**Description****Exécution:**

Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé.  
Modèle avec broche rotative.

**Utilisation:**

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

**Description technique**

Pas de broche	0,5 mm
Ø disque de mesure	30 mm
Ø broche	8 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	125 - 150 mm
Parallélisme des surfaces de mesure	6 µm
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B2
Norme	DIN 863

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022040 200
Etalonnage DAkkS Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022050 200