

**Mitutoyo**
**Butée micrométrique, Plage de mesure (course): 0-13mm**


## Données de commande

N° commande	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Classe d'article	44A

## Description

### Exécution:

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets. **Broche rotative**, sans surface d'appui en carbure, sans limiteur de couple, **modèle court**.

### Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.

### Remarque(s):

Modèles spéciaux sur demande.

## Description technique

Ø broche	5 mm
Ø tige de support	9,5 mm
Ø tambour micrométrique	13 mm
Longueur tige de support	9,5 mm
Plage de mesure (course)	0 - 13 mm
Longueur totale	58,5 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,002 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Etalonnage	B3
Type de produit	Butée micrométrique

### Services

Etalonnage Butées micrométriques Plage de mesure maximale 25 mm	022280 25
Etalonnage DAkkS Butées micrométriques Plage de mesure maximale 50 mm	022290 50