



Micromètre à indicateur de précision, Plage de mesure: 50-75mm



Données de commande

N° commande	422501 50-75
GTIN	
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Avec **surfaces de mesure en carbure** finement rodées. Broche et face de mesure en acier inoxydable. Col de cygne et guide de broche non assemblés, mais réalisation monobloc. Touche d'écartement rapide pour soulèvement de la face de mesure en vue de mesures répétées. Réglable sur zéro avec une vis d'ajustement. Repères de tolérance pour mesures go/no go. Avec isolant. Levier pour blocage de la broche.

Légende:

Graduation au 1/1000 mm.

Bouton-pression pour retrait de la face de mesure.

Précision:

Indicateur de précision 2 µm – micromètre 2 µm.

Livraison:

Avec clé de réglage.

Remarque(s):

Surfaces de mesure en CBN disponibles sur demande.

Description technique

Plage de mesure	50 - 75 mm
Lecture indicateur de précision	0,002 mm
Profondeur du col de cygne	37,5 mm

Lecture micromètre	0,01 mm
Plage de mesure indicateur de précision	±0,14 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B9
Type de produit	Micromètres à indicateur de précision

Services

Etalonnage Micromètre à indicateur de précision Plage de mesure maximale 200 mm	022100 200
---	------------