

Garant**Rail de serrage multiple 120, Longueur de règle: 300mm****Données de commande**

N° commande	360110 300
GTIN	4045197555403
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées avec précision, parallélisme des mors 0,03 mm.**
- **Rails de base et mors trempés superficiellement.**
- **Construction compacte et modulaire, force de serrage élevée jusqu'à 40 kN, couple de serrage maximal 50 Nm.**
- **Fixation pour système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (mesure étalon 200 mm) en standard ou, sur étaux / plateaux à trous ou via brides de serrage.**
- **La règle sur la surface du rail de base permet un positionnement rapide et répétable des éléments de serrage dans la denture du rail de serrage.**
- **Possibilité d'entraxe variable.**
- **Serrage classique ou par préhension.**
- **Plage de serrage extensible individuellement.**
- **Serrage aisé à l'aide d'une clé dynamométrique.**

Utilisation:

- **Usinage sur 5 faces sur des centres d'usinage multiaxes.**
- **Solution économique en cas d'utilisation avec le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp, sur des systèmes de palettisation ou d'automatisation ou sur des tours de serrage.**

Accessoire(s):

Variantes de mors de serrage, barre magnétique, butée de pièce, voir 360112 à 360129. Clé dynamométrique 656050 réf.60, boulon 360025 réf.18M16, bride de serrage 360127.

Description technique

Largeur B	120 mm
Longueur de règle	300 mm
Hauteur H	60 mm
Longueur L	300 mm
Type de produit	Rails de serrage

Accessoires

Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16	360025 18M16
Jeu de brides de serrage 6 pièces	360127
Mors de base Type F	360119 F
Mors fixe Largeur mors 120 mm	360116 120
Adaptateur de préhension Type GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 60 Nm	656050 60
Mors rapporté alu Largeur mors 120 mm	360122 120
Mors supplémentaire en carbure revêtu Largeur mors 120 mm	360124 120
Mors de base Type P	360119 P
Mors plaqueur Largeur mors 120 mm	360114 120
Mors de serrage parallèle Largeur mors 120 mm	360115 120
Adaptateur de préhension Type GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Mors rapporté Matériau STAHL	360162 STAHL