

**Micromètre, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

N° commande	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Classe d'article	42B

**Description****Exécution:**

Avec face de mesure sphérique pour la mesure de l'épaisseur de tubes et d'autres pièces courbes. Broche de mesure avec surfaces de mesure en carbure, face de mesure  $\varnothing$  8mm, trempé. Avec isolant, levier de blocage et limiteur de couple à friction.

**Description technique**

Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
$\varnothing$ broche	6,5 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Pas de broche	0,5 mm
Lecture	0,01 mm
Etalonnage	B1
Norme	DIN 863
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

**Services**

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage  
Plage de mesure maximale 100 mm

022010 100

ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de  
mesure maximale 25 mm

022000 25