

 Mahr

## Calibre à mâchoire de précision avec poignée Marameter S, Plage de mesure: 100-150mm



### Données de commande

N° commande	424910 100-150
GTIN	4059192017842
Classe d'article	43A

### Description

#### Exécution:

Etrier solide, rigide à la flexion avec poignée. Face de mesure et touche en acier trempé inoxydable. **Surfaces de mesure en carbure rapporté et biseautées à l'avant pour faciliter la pose du calibre.** En saillie pour la mesure de centrage sur la largeur de l'étrier. Réglage avec cales étalons. Butée de centrage déplaçable pour réglage en fonction du centre de la pièce.

**Grande précision de mesure.** Pendant la mesure, le poids de l'appareil repose sur un bouton fixe et n'influence pas le résultat de mesure.

**Force de mesure constante** grâce à des ressorts de pression intégrés. Utilisable avec tous les comparateurs (non compris dans le prix) avec tige de serrage de 8 mm. Choisir de préférence le comparateur de précision 434674.

**Les écarts de tolérance de la pièce apparaissent sous forme chiffrée sur le comparateur.**

L'étrier dépasse sur le côté pour éviter les chocs pendant la mesure et la mise en place.

#### Légende:

Touche réglable.

Butée de centrage réglable.

Face de mesure liée au comparateur.

#### Utilisation:

Pour la mesure de pièces cylindriques en tous genres. Comme instrument de mesure rapide directement sur la machine-outil et pour le contrôle de production.

**Livraison:**

**Sans** comparateur de précision. **Avec coffret en bois.**

**Accessoire(s):**

Étalons de réglage, cales étalons parallèles, disques de mesure, comparateurs de précision 434674.

**Remarque(s):**

Plage de mesure jusqu'à 500 mm sur demande.

## Description technique

Plage de mesure	100 - 150 mm
Ø surfaces de mesure	22 mm
Parallélisme plan des surfaces de mesure	3 µm
Planéité des surfaces de mesure	0,5 µm
Force de mesure	15 N
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	L9
Type de produit	Calibres à mâchoires avec comparateur

## Services

Étalonnage Calibres à mâchoires réglables Type RL	028730 RL
---	-----------