



## Micromètre à indicateur de précision, Plage de mesure: 75-100mm



### Données de commande

N° commande	422501 75-100
GTIN	
Classe d'article	46P

### Description

#### Exécution:

Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Avec **surfaces de mesure en carbure** finement rodées. Broche et face de mesure en acier inoxydable. Col de cygne et guide de broche non assemblés, mais réalisation monobloc. Touche d'écartement rapide pour soulèvement de la face de mesure en vue de mesures répétées. Réglable sur zéro avec une vis d'ajustement. Repères de tolérance pour mesures go/no go. Avec isolant. Levier pour blocage de la broche.

#### Légende:

Graduation au 1/1000 mm.

Bouton-pression pour retrait de la face de mesure.

#### Précision:

**Indicateur de précision 2 µm – micromètre 2 µm.**

#### Livraison:

Avec clé de réglage.

#### Remarque(s):

Surfaces de mesure en CBN disponibles sur demande.

### Description technique

Lecture indicateur de précision	0,002 mm
Lecture micromètre	0,01 mm
Plage de mesure	75 - 100 mm

Profondeur du col de cygne	50 mm
Plage de mesure indicateur de précision	$\pm 0,14$ mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B9
Type de produit	Micromètres à indicateur de précision

### Services

Etalonnage Micromètre à indicateur de précision Plage de mesure maximale 200 mm	022100 200
---	------------