

Mitutoyo**Butée micrométrique, Plage de mesure (course): 0-25mm****Données de commande**

N° commande	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets. **Broche rotative**, avec surface d'appui en carbure et limiteur de couple.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.

Remarque(s):

Modèles spéciaux sur demande.

Description technique

Ø tambour micrométrique	18 mm
Longueur tige de support	15 mm
Ø tige de support	10 mm
Longueur totale	109 mm
Ø broche	6,35 mm
Plage de mesure (course)	0 - 25 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,002 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique

Etalonnage	B3
Type de produit	Butée micrométrique

Services

Etalonnage Butées micrométriques Plage de mesure maximale 25 mm	022280 25
Etalonnage DAkkS Butées micrométriques Plage de mesure maximale 50 mm	022290 50