



## Micromètre d'intérieur à becs, Plage de mesure: 50-75mm



### Données de commande

N° commande	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Classe d'article	42B

### Description

**Exécution:**

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d'ajustement et de blocage.

**Livraison:**

Avec bague de réglage pour ajustement.

### Description technique

Plage de mesure	50 - 75 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	14 µm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B4
Etalonnage	L7
Type de produit	Micromètre d'intérieur à becs

## Services

ÉtalonnageBagues de réglage Ø maximal 100 mm	028400 100
Étalonnage DAkkSBague de réglage Ø maximal 200 mm	028470 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 75 mm	022360 75

## Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75