



Micromètre d'intérieur à becs, Plage de mesure: 75-100mm



Données de commande

N° commande	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d'ajustement et de blocage.

Livraison:

Avec bague de réglage pour ajustement.

Description technique

Ø tambour micrométrique	18 mm
Plage de mesure	75 - 100 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	16 µm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B4
Etalonnage	L7
Type de produit	Micromètre d'intérieur à becs

Services

Étalonnage DAkkSBague de réglage Ø maximal 200 mm	028470 200
ÉtalonnageBagues de réglage Ø maximal 100 mm	028400 100
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 100 mm	022360 100

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100