



Calibre à mâchoire de précision sans touches de mesure, Plage de mesure: 30-80mm



Données de commande

N° commande	424904 30-80
GTIN	2050001053305
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Palpeur et contre-palpeur avec alésages coniques précis pour la fixation de touches de mesure interchangeable. Utilisation universelle, ce qui permet de résoudre tous les problèmes de mesure.

Puissant étrier en acier forgé avec isolation thermique. Face de mesure et touche en acier trempé inoxydable. Face de mesure montée sur ressort et rétractable par l'intermédiaire d'un levier pour permettre l'introduction de la pièce. Touche réglable sur toute la plage de mesure par une crémaillère et une vis moletée. Réglage avec cales étalons. Butée de centrage réglable pour le réglage sur le centre de la pièce. **Force de mesure constante** grâce à des ressorts de pression intégrés. Utilisable avec tous les comparateurs (non compris dans le prix) avec tige de serrage de 8 mm. Choisir de préférence les indicateurs de précision 434674 réf. 25/0,5 et réf. 50/1 ou 434670. **Les écarts de tolérance de la pièce apparaissent sous forme chiffrée sur le comparateur.**

Livraison:

Sans comparateur de précision. **Avec** coffret en bois.

Accessoire(s):

Étalons de réglage, comparateurs de précision 434670 et 434674. Supports en fonte, supports pour comparateurs de précision pour une transmission directe du mouvement de mesure, touches de mesure.

Étalonnage: M5

Course du palpeur de mesure: 2,5 mm

Force de mesure: 7,5 N

Description technique

Course du palpeur de mesure	2,5 mm
Plage de mesure	30 - 80 mm
Force de mesure	7,5 N
Norme	Norme usine
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	L9
Type de produit	Calibres à mâchoires avec comparateur

Services

Etalonnage Calibres à mâchoires réglables	018530
Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Calibres à mâchoires réglables Type RL	028730 RL