

**Butée micrométrique, Plage de mesure (course): 0-6,5mm****Données de commande**

N° commande	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets. **Broche rotative**, avec surface d'appui en acier forme sphérique, sans limiteur de couple, **modèle extra court**.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.

Description technique

Rayon surface d'appui	2,5 mm
Ø broche	3,5 mm
Plage de mesure (course)	0 - 6,5 mm
Ø tige de support	6 mm
Longueur totale	37 mm
Longueur tige de support	6 mm
Ø tambour micrométrique	9 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,002 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Etalonnage	B3
Type de produit	Butée micrométrique

Services

Etalonnage Butées micrométriques Plage de mesure maximale 25 mm	022280 25
Etalonnage DAkkS Butées micrométriques Plage de mesure maximale 50 mm	022290 50