



Micromètre avec disques de mesure rotatifs, Plage de mesure: 0-25mm



Données de commande

N° commande	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé.
Modèle avec broche rotative.

Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

Livraison:

A partir de la réf. 25-50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Ø disque de mesure	20 mm
Parallélisme des surfaces de mesure	5 µm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Ø broche	8 mm
Pas de broche	0,5 mm
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B1
Norme	DIN 863

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25