

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur à becs, Plage de mesure: 5-30mm****Données de commande**

N° commande	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d'ajustement et de blocage.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030.

Description technique

Ø tambour micrométrique	18 mm
Plage de mesure	5 - 30 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	5 µm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B4
Type de produit	Micromètre d'intérieur à becs

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 50 mm

022360 50

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 3 mm	484030 3
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 5 mm	484030 5
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17

