

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur à becs, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 426805 25-50 |
| GTIN | 4946368019888 |
| Classe d'article | 44A |

Description**Exécution:**

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d'ajustement et de blocage.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030.

Description technique

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Plage de mesure | 25 - 50 mm |
| Ø tambour micrométrique | 18 mm |
| Lecture | 0,01 mm |
| Erreur admissible | 6 µm |
| Norme | Norme usine |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm |
| Méetrologie | analogique |
| Emballage | Boîte robuste |
| Etalonnage | B4 |
| Type de produit | Micromètre d'intérieur à becs |

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 50 mm

022360 50

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 32 mm

484030 32

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 46 mm

484030 46

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 30 mm

484030 30

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 38 mm

484030 38

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 44 mm

484030 44

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 42 mm

484030 42

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 26 mm

484030 26

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm

484030 35

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 40 mm

484030 40

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 36 mm

484030 36

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm

484030 45

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 34 mm

484030 34

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 28 mm

484030 28

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 25 mm

484030 25

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 50 mm

484030 50