

 Mahr**Micromètre à indicateur de précision, Plage de mesure: 100-150mm****Données de commande**

N° commande	424800 100-150
GTIN	2050001036667
Classe d'article	43A

**Description****Exécution:**

Broche de mesure en acier inoxydable, trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure rapporté. Vernier et parties de lecture chromés mats. Avec isolant. Force de mesure constante. Contre-palpeur mobile, rétractable. Convient particulièrement aux pièces à fabriquer en série de précision.

**Précision:**

**Indicateur de précision DIN 863 – micromètre 2 µm.**

**Livraison:**

Avec indicateur de précision Millimes 434674 réf. 50/1.

**Description technique**

Plage de mesure indicateur de précision	±0,05 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Lecture micromètre	0,01 mm
Lecture indicateur de précision	0,001 mm
Ø broche	7,5 mm
Plage de mesure	100 - 150 mm

Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B14
Type de produit	Micromètres à indicateur de précision

### Services

Etalonnage DAkkSMicromètre à indicateur de précision Plage de mesure maximale 200 mm	022410 200
EtalonnageMicromètre à indicateur de précision Plage de mesure maximale 200 mm	022400 200

### Accessoires

Comparateur de précision $\pm$ Plage de lecture / Lecture 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
---	-------------