


**Ecrou, Filetage: M20****Données de commande**

N° commande	375385 M20
GTIN	4020772082437
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Ecrous (= hauteur 1,5 d) avec une extrémité plate pour un appui sur les rondelles 375340 et une extrémité conique pour un appui dans les rondelles à portée conique 375355 D ou 375360 G.

Norme:

DIN 6330 B

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Description technique

Ouverture de clé	30 mm
Sur angle e	33,5 mm
Ø embase	37 mm
Hauteur embase	6 mm
Longueur totale	30 mm
Filetage	M20

Type	6330B
Type de produit	Ecrous