

**Assortiment d'outils de bridage, Dim. nom. rain. T / filet.: 14/M12mm****Données de commande**

N° commande	375410 14/M12
GTIN	4020772083892
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

- **Toutes les pièces en acier pour traitement thermique.**
- **Vis pour rainures en T traitées, filet roulé.**

Utilisation:

Idéal pour la **fabrication d'outils**, la **production** et les **établissements de formation**.

Contenu:

Bride de serrage: 2 pièces / 14×100 mm; 2 pièces / 14×160 mm

Cales crénelées: 4 pièces / réf. 2; 4 pièces réf. 3

Vis pour rainures en T: 2 pièces/M12×14×50 mm; 4 pièces/M12×14×80 mm; 4 pièces/M12×14×125 mm

Goujons filetés: 2 pc. réf. M12×100 mm

Ecrous: 6 pc. réf. M12

Rondelles: 6 pc. réf. M12

Ecrous allongés: 2 pc. réf. M12

Description technique

Dim. nom. rain. T	14 mm
Filetage	M12

Type	6532
Type de produit	Elément de serrage