



Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 6



Données de commande

N° commande	376500 6
GTIN	4020772007799
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Avec base horizontale pour fixation sur des plaques de montage, etc.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**
- **Système de retenue de la vis de calage.**
- **Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d'intervention.**

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Force arrêt P2	5500 N
Ø alésage d	13 mm
Dist. trous e	50,5 mm

Force arrêt P1	3400 N
Vis de calage	M12×110 mm
Hauteur totale	333 mm
Longueur totale	231 mm
Dist. trous f	67,5-72,5 mm
Type	6800J
Hauteur serrage H	81 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical