

**Garant****Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114150 en coffret, non revêtu, Type: 1-10C****Données de commande**

N° commande	115120 1-10C
GTIN	4045197657671
Classe d'article	11B

**Description****Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu'un affûtage au sommet précis.

À partir de 2,4 mm, vaporisés.

Avec amincissement type C à partir de 4 mm. **Large gamme** de 1 mm – 10 mm, comprenant 150 forets hélicoïdaux: 10 pièces de Ø 1 – 6, 5 pièces de Ø 6,5 – 10. Idéal pour montage et atelier.

**Remarque(s):**

Réf. 16 – 20: forets avec queue Ø 16 mm.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Plage du foret: 1 - 10 mm

Nombre de forets: 150

Par incrément de: 0,5 mm

**Description technique**

Nombre de forets	150
Par incrément de	0,5 mm
Plage du foret	1 - 10 mm
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	45 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	8 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	25 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Uni	adaptée		

Huile

adaptée

## Accessoires

Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 4	114150 4
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 6,5	114150 6,5
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 4,5	114150 4,5
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114150 2,5
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 6	114150 6
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 3,5	114150 3,5
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 9	114150 9
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 5,5	114150 5,5
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 1,5	114150 1,5
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114150 5
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 10	114150 10
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114150 8,5
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 9,5	114150 9,5
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 8	114150 8
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 7	114150 7
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 3	114150 3
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 7,5	114150 7,5
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 2	114150 2
Foret hélicoïdal HSS N Ø DC h8 (mm/pouces) 1	114150 1
Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-10C	115470 1-10C