



Assortiment d'outils de bridage, Dim. nom. rain. T / filet.: 16/M14mm



Données de commande

N° commande	375410 16/M14
GTIN	4020772083915
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Toutes les pièces en acier pour traitement thermique.
- Vis pour rainures en T traitées, filet roulé.

Utilisation:

Idéal pour la **fabrication d'outils**, la **production** et les **établissements de formation**.

Contenu:

Bride de serrage: 2 pièces / 14×100 mm; 2 pièces / 14×160 mm

Cales crénelées: 4 pc. / réf. 2; 4 pc. / réf. 3

Vis pour rainures en T: 2 pièces/M14×16×63 mm; 4 pièces/M14×16×100 mm; 4 pièces/M14×16×160 mm

Goujons filetés: 2 pc. réf. M14×100 mm;

2 pc. réf. M14×160 mm

Ecrous: 6 pc. réf. M14

Rondelles: 6 pc. réf. M14

Ecrous allongés: 2 pc. réf. M14

Description technique

Filetage	M14
----------	-----

Dim. nom. rain. T	16 mm
Type	6532
Type de produit	Élément de serrage