


**Écrou allongé, Filetage: M24****Données de commande**

N° commande	375395 M24
GTIN	4020772082741
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Double longueur de l'écrou haut 375385, deux extrémités plates.

Utilisation:

Pour le vissage contigu de deux goujons filetés.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Description technique

Ouverture de clé	36 mm
Filetage	M24
Sur angle e	40 mm
Longueur totale	72 mm
Type	6334
Type de produit	Écrous