

**Jeu de vis de serrage, Dim. nom. rain. T / filet.: 12/M12mm****Données de commande**

N° commande	375400 12/M12
GTIN	4020772082994
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Toutes les pièces sont traitées. Résistance 8.8 ou 10.9. Présentation dans un coffret en bois robuste avec couvercle rabattable.

Livraison:

Tasseaux en T 375300 DIN 787: 4 pièces/80 mm; 4 pièces/125 mm; 2 pièces/50 mm

Goujons filetés 375380 DIN 6379.: 4 pièces/63 mm; 4 pièces/100 mm; 4 pièces/200 mm

Ecrous 375385 DIN 6330 B: 4 pièces

Ecrous allongés 375395: 4 pièces

Rondelles 375340 DIN 6340: 4 pièces

Rondelles à portée sphérique et à portée conique 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 pièces

Description technique

Dim. nom. rain. T	12 mm
Hauteur coffret en bois	36 mm
Longueur coffret en bois	278 mm
Filetage	M12
Largeur coffret en bois	234 mm

Type	6520
Type de produit	Vis de serrage