

**Paire de butées parallèles, Dim. nom. rain. T: 12mm****Données de commande**

N° commande	375500 12
GTIN	4020772074289
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Avec tolérance minimale h7 pour des rainures de machines avec tolérance H8. Hauteurs suivant tolérance IT5.

Utilisation:

- **En tant que butées dans les rainures de machines.**
- **En tant que supports parallèles dans des dispositifs de serrage. Autres supports parallèles, voir 366400 – 366750.**

Matière(s):

Acier trempé.

Description technique

Dim. nom. rain. T	12 mm
Tolérance hauteur par paire IT5	0,011 mm
Longueur	100 mm
Tolérance largeur h7	-0,018 mm
Hauteur	40 mm
Type	6350
Type de produit	Cales parallèles

