



Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 3



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 376500 3 |
| GTIN | 4020772007768 |
| Classe d'article | 35A |

Description

Exécution:

Avec base horizontale pour fixation sur des plaques de montage, etc.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**
- **Système de retenue de la vis de calage.**
- **Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d'intervention.**

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

| | |
|----------------|---------|
| Dist. trous f | 32,5 mm |
| Force arrêt P1 | 1200 N |
| Dist. trous e | 20 mm |

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Longueur totale | 112 mm |
| Hauteur totale | 186 mm |
| Ø alésage d | 7,5 mm |
| Vis de calage | M8×45 mm |
| Force arrêt P2 | 2500 N |
| Type | 6800J |
| Hauteur serrage H | 33 mm |
| Type de produit | Sauterelles à serrage vertical |