



Sauterelle à serrage vertical avec base horizontale, Type: 4



Données de commande

N° commande	376500 4
GTIN	4020772007775
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Avec base horizontale pour fixation sur des plaques de montage, etc.

- **Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.**
- **Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.**
- **Système de retenue de la vis de calage.**
- **Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d'intervention.**

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l'usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Convient pour le bridage lors de travaux de perçage, d'alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Description technique

Hauteur totale	221 mm
Ø alésage d	8,6 mm
Vis de calage	M8x65 mm

Dist. trous f	43-46,5 mm
Force arrêt P2	3000 N
Force arrêt P1	1700 N
Dist. trous e	32 mm
Longueur totale	141 mm
Type	6800J
Hauteur serrage H	42,5 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage vertical