

**Ecrou TWINNUT, Filetage: M8****Données de commande**

N° commande	375392 M8
GTIN	4020772381851
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Écrous divisibles pour applications de montage rapide. Capacité de retenue identique aux écrous standard de résistance 10.

Ecrou **avec** embase.

Avantage(s):

Compensation rapide de tiges filetées longues, corrodées, coudées jusqu'à 20° ou endommagées.

Description technique

Filetage	M8
Hauteur totale	12 mm
Type	6333S
Type de produit	Écrous

