



Jeu de micromètres d'intérieur XT, Plage de mesure: 6-10mm



Données de commande

N° commande	428550 6-10
GTIN	5051102212100
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Modèle "Micro" avec résolution optimisée de 2 µm.

Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428500, bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Bagues de contrôle 48 4030, rallonge 42 8510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

Description technique

Ø bague de contrôle	8 mm
Nombre de bagues de réglage	1
Plage de mesure	6 - 10 mm

Nombre de micromètres	2
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Accessoires

Micromètre d'intérieur XT Plage de mesure 8-10 mm	428500 8-10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Tête de rechange XT Plage de mesure 8-10 mm	428605 8-10
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/63	428510 1/63
Tête de rechange XT Plage de mesure 6-8 mm	428605 6-8
Micromètre d'intérieur XT Plage de mesure 6-8 mm	428500 6-8
Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 6-8 mm	428745 6-8
Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 6-8 mm	428746 6-8
Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 8-10 mm	428745 8-10
Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 8-10 mm	428746 8-10