



Micromètre d'intérieur XT, Plage de mesure: 10-12,5mm



Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 428500 10-12,5 |
| GTIN | 5051102212179 |
| Classe d'article | 46B |

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Modèle "Micro" avec résolution optimisée de 2 µm.

Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

Description technique

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Profondeur de mesure standard | 58 mm |
| Plage de mesure | 10 - 12,5 mm |
| Dim. a | 1,9 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Profondeur de mesure avec rallonge | 134 mm |
| Erreur admissible | 0,004 mm |
| Lecture | 0,002 mm |
| Norme | DIN 863 |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm |
| Méetrologie | analogique |
| Emballage | Boîte robuste |
| Étalonnage | B6 |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |

Services

| | |
|---|------------|
| Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm | 022500 20 |
| Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm | 022510 200 |

Accessoires

| | |
|---|----------------|
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 11 mm | 484030 11 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 12 mm | 484030 12 |
| Tête de rechange XT Plage de mesure 10-12,5 mm | 428605 10-12,5 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 10 mm | 484030 10 |
| Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/76 | 428510 2/76 |
| Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 10-12,5 mm | 428745 10-12,5 |
| Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 10-12,5 mm | 428746 10-12,5 |