



## Micromètre d'intérieur XT, Plage de mesure: 125-150mm



### Données de commande

N° commande	428500 125-150
GTIN	5051102070809
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur XT** à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5 – 16. Micromètres d'intérieur pour une précision maximale. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté.

#### Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

#### Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

#### Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

### Description technique

Plage de mesure	125 - 150 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	265 mm

Profondeur de mesure standard	115 mm
Dim. a	0,5 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 200 mm	022500 200

## Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 130 mm	484030 130
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 125-150 mm	428745 125-150
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 125-150 mm	428746 125-150