


TNMG 160408, Nuance: PV720

Données de commande

N° commande	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Prof. coupe a_p	1 - 4,5 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	PG
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 490 m/min
Nuance	PV720
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage