

Garant**Table de mesure à 2 points DM1, Plage de mesure maximale: 75mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 428030 75 |
| GTIN | 4045197412072 |
| Classe d'article | 41B |

Description**Exécution:**

Exécution robuste pour une utilisation directe sur le centre de tournage / fraisage. Pour le contrôle de diamètres intérieurs et extérieurs, de la concentricité, de gorges et d'épaisseurs, avec une **répétabilité de 2 µm**. Utilisables avec comparateurs ou indicateurs de précision avec Ø de tige de 8 h6 et Ø de boîtier maximal de 62 mm (comparateur non fourni).

Avantage(s):

Temps de mesure et de préparation courts; modèle robuste nécessitant peu d'entretien.

Livraison:

Instrument de mesure entièrement monté; avec 2 paires de disques de mesure à revêtement TiN (1xØ 8 mm / 1xØ 13 mm), 3 clés mâles coudées (ouv. 3, 4 et 5).

Description technique

| | |
|--------------------------|------------|
| Plage d'utilisation ext. | 6 - 70 mm |
| Plage d'utilisation int. | 18 - 75 mm |
| Largeur | 110 mm |
| Longueur | 142 mm |

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Force de mesure | 2,6 N |
| Métrologie | analogique |
| Type de produit | Appareil de mesure 2 points |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Palpeur de rechange DM1 Ø disque de mesure 13 mm | 428035 13 |
| Palpeur de rechange DM1 Ø disque de mesure 8 mm | 428035 8 |