


TNMG 160404, Nuance: PV720

Données de commande

N° commande	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Classe d'article	25E

Description technique

Brise-copeaux	PQ
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 520 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Nuance	PV720
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage