

**TNMG 160408, Nuance: PV720****Données de commande**

N° commande	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 520 m/min
Nuance	PV720
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	PQ
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage